

有線タイプ プロテクトケース付マットセンサー SS-400

マットセンサーへの
加圧を検知!

防滴 抗菌



ナースコールケーブルは、アイホン、ケアコム、他の各ナースコールに対応しております。
※別途、ご相談ください。

安心してお使いいただけるように、衛生面を考慮し、抗菌加工を施しました。

センサーとプロテクトケースが抗菌対応になっております。

ケーブルの断線トラブル防止用のプロテクトケースを標準搭載しました。


故障の原因となるケーブルの断線やマットの破れ防止のため、ケーブル接続部を保護するプロテクトケースが付いております。

そのまま敷いてお使いいただけるようにセンサー裏面に滑り止め加工を採用しました。

センサー裏面に滑り止め生地を採用することで、センサーが滑って転倒する心配がありません。

型名	SS-400
センサー	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力検知方式 ・サイズ：約610mm×1000mm×5.3mm※プロテクトケース含まず ・重量：約1.8Kg ・耐荷重：約200kg(φ100の押圧板1分間) ・抗菌：○ ・防塵防滴：IP51 ・ケーブル長さ：プロテクトケース～中間スイッチ 約1.8m 中間スイッチ～ナースコール 約2.0m ・収納方法：三つ折り
オプション	・一時停止スイッチ SS-SW01※別売


オプション



離床センサーを一時停止した際の戻し忘れを予防する一時停止スイッチ(自動解除機能付き)をご用意しております。あらかじめ設定した時間が経過した場合、一時停止が自動で解除される機能で、設定できる時間は3分、5分、10分の3段階から選択いただけます。病院内、介護施設内の安全管理に役立ちます。

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

 株式会社リース東京

【本社】 〒175-0082 東京都板橋区高島平9-28-4 エンドレスビル
TEL 03-5398-6231 FAX 03-5398-6610



<https://www.leasetokyo.co.jp>



<https://leasetokyo.co.jp/request/>